

EPI



DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

ÉCRANS FACIAUX

MASQUES FACIAUX

DÉSINFECTANT

TROUSSE DE DISTRIBUTEUR DE GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS TRANSPARENT

Modèle : 11186

Cette trousse comprend un distributeur mural et trois bouteilles de gel désinfectant pour les mains transparent de 1 L contenant 70 % d'alcool.

VENDUS EN TROUSSES INDIVIDUELLES

70% alcool éthylique



70% alcool éthylique

TROUSSE DE DISTRIBUTION MANUELLE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Modèle : 11191

Comprend 1 support de sol (10,6 po x 15,7 po x 70 po). Monté sur un support au sol, ce distributeur peut être placé dans tout espace à forte fréquentation et déplacé en fonction des besoins. Comprend 4 L de recharges.

VENDU COMME SUPPORT/4 RECHARGES



Fenêtre transparente pour visualiser le niveau du désinfectant

Capteur infrarouge



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Modèle : 11183

Comprend 1 socle (10,6 po x 15,7 po x 70 po), 1 distributeur automatique, 1 bac d'égouttage.


Cet appareil est doté d'un capteur infrarouge qui distribue automatiquement du désinfectant pour les mains lorsqu'un mouvement est détecté à moins de 10 cm. Monté sur un socle, ce distributeur peut être placé dans tout espace à forte fréquentation et déplacé selon les besoins. Comprend 4L de recharges.

VENDU AVEC SOCLE/4 RECHARGES



Deux options

Mise en marche/arrêt



Fonctionnement sur batterie

ou



avec cordon d'alimentation



Bouteille plastique rechargeable de 1 litre

DÉSINFECTANT



Hygiène

Une bonne hygiène peut aider à réduire le risque d'infection ou de propagation de l'infection à d'autres personnes :

Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en particulier après avoir utilisé les toilettes et lorsque vous préparez des aliments.

Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool s'il n'y a pas d'eau et de savon.

Lorsque vous toussiez ou éternuez :
Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le pli de votre bras, et non dans votre main.

Jetez les mouchoirs que vous avez utilisés dès que possible dans une corbeille doublée et lavez-vous ensuite les mains.

Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées.



70% alcool éthylique

RECHARGES POUR DISTRIBUTEUR DE GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS TRANSPARENT

Modèle : 01217 1 050 mL/1 L

Détruit efficacement les bactéries et les germes nocifs au contact. Enrichi en vitamine E, aloès vera et hydratants essentiels pour que les mains restent douces et propres.

VENDUS EN CAISSES - 6 BOUTEILLES DE 1 L

DISTRIBUTEUR DE GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS TRANSPARENT

70% alcool éthylique

Modèle : NAT-200320

Sans pompe. Peut être utilisé dans d'autres distributeurs. Légèrement parfumé. Sans teinte. Ne peut pas être utilisé comme nettoyant de surface. Contient des conditionneurs de peau et de la vitamine E pour nourrir et hydrater la peau.

VENDUS EN CAISSES - 4 CRUCHES DE 4 L





70% alcool éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS SANS POMPE

Modèle : P1326914-1


Sans pompe.

Peut être utilisé dans d'autres distributeurs.

Ne peut pas être utilisé comme nettoyant de surface.

N° Santé Canada 80099248.

VENDU EN CAISSES - Caisse de 4 x 4 L



CORONAVIRUS SUR LES SURFACES

On ne sait pas exactement combien de temps le virus de la COVID-19 survit sur les surfaces, mais il semble se comporter comme les autres coronavirus. Les renseignements préliminaires sur COVID-19 suggèrent que le virus peut persister sur les surfaces pendant quelques heures ou jusqu'à plusieurs jours selon différentes conditions, telles que : la température, le type de surface, et l'humidité de l'environnement.

Les surfaces fréquemment touchées par les mains sont les plus susceptibles d'être contaminées, y compris les tables, mains courantes, poignées de porte, appareils électroniques, comptoirs, interrupteurs d'éclairage, poignées de robinet, poignées d'armoire, et boutons d'ascenseur.

Les produits expédiés à l'intérieur ou à partir de l'extérieur du Canada pourrait également être contaminés. Cependant, parce que la livraison des colis prend généralement des jours ou des semaines, et que les colis sont expédiés à température ambiante, le risque de propagation est faible. Il n'y a pas de risque connu de coronavirus entrant au Canada sur les colis ou les paquets.

62% alcool éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS TRANSPARENT AVEC POMPE


Modèle : 33362

Peut être utilisé dans d'autres distributeurs. Légèrement parfumé. Sans teinte. Ne peut pas être utilisé comme nettoyant de surface. Contient des conditionneurs de peau et de la vitamine E pour nourrir et hydrater la peau.

VENDU EN CAISSES - Caisse de 36



DÉSINFECTANT



POUR TOUS LES EMPLOYÉS

Tous les employés doivent s'assurer de comprendre et de respecter les politiques et pratiques de prévention des infections en vigueur sur leur lieu de travail.

Gardez vos mains propres

Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Si vous ne disposez pas d'eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Toussez ou éternuez dans le pli de votre bras. Évitez de toucher les surfaces que les gens touchent souvent. Au lieu d'une poignée de main, faites un signe amical ou un coup de coude. Utilisez tout équipement de protection individuelle nécessaire, conformément aux instructions.

Gardez votre environnement propre

Utilisez des produits appropriés pour nettoyer et désinfecter des objets tels que votre bureau, surface de travail, téléphones, claviers et produits électroniques, caisses enregistreuses, claviers, boutons d'ascenseurs, comptoirs de service à la clientèle et tables de restaurant plus fréquemment, surtout lorsqu'ils sont visiblement sales. S'ils peuvent supporter l'utilisation de liquides pour la désinfection, les appareils électroniques fréquemment touchés tels que les téléphones, les ordinateurs et autres appareils peuvent être désinfectés avec de l'alcool à 70 % (par exemple, les lingettes de préparation à l'alcool).

(suite à la page suivante)



80% alcool éthylique

VAPORISATEUR DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Modèle : 01345

Les vaporisateurs désinfectants pour les mains Germ Buster de zytec de 250 mL tuent les bactéries nocives et désinfectent les mains au contact. La formule extra forte à 80 % d'alcool tue les bactéries et les germes nocifs au contact.

Ne peut pas être utilisé comme nettoyant de surface.

VENDU EN CAISSES - Caisse de 12

70-73% alcool éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS TRANSPARENT

Modèles : 60 mL (11160), 100 mL (11100), 240 mL (11240), 315 mL (11315), 500 mL (11170)

Les désinfectants pour les mains Panita contiennent de 70 à 73 % d'alcool éthylique pour détruire efficacement les bactéries nocives au contact. Une utilisation régulière améliore l'hygiène personnelle des mains et aide à prévenir la propagation des bactéries. Les désinfectants de format voyage sont parfaits pour se rafraîchir les mains durant le jour lorsque le savon et l'eau ne sont pas à portée de main.

VENDU EN CAISSES :
60 mL Caisse de 200
100 mL Caisse de 96
240 mL Caisse de 48
315 mL Caisse de 36
500 mL Caisse de 24



SANITIZER WIPES



DISTRIBUTEUR DE LINGETTES DÉSINFECTANTES

Style: 11998

- Construction en acier inoxydable.
- Offert avec deux contenants de 800 lingettes.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE.



80% alcool éthylique

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Modèle : 01355

- 100 lingettes humides par conteneur.
- 17 x 20 cm.
- NPN 80100058.
- Tue les bactéries et les germes nocifs.

VENDU EN CAISSES : Caisse de 12



80% alcool éthylique


SEAU DE LINGETTES DÉSINFECTANTES

Style: 01356

- 800 lingettes humides par conteneur.
- 15 x 20 cm.
- NPN 80100058.
- Tue les bactéries et les germes nocifs.


ÉCRAN FACIAL COMPLET RÉUTILISABLE

Modèle : L600 :



- Bandeau frontal en polyuréthane pour un confort accru en cas de port prolongé.
- Le casque augmente la distance entre le visage et l'écran pour s'adapter aux lunettes, aux lunettes de protection et aux masques chirurgicaux (y compris le N95)
- Courroie extensible à l'arrière pour un ajustement confortable.
- Vision optique claire et sans distorsion. Taille universelle.

VENDU EN CAISSES : Caisse de 25



(suite de la page 3)

POUR TOUS LES EMPLOYÉS

Gardez une distance de 2 mètres entre vous, vos collègues et les clients.

Augmentez la distance entre les bureaux, les tables et les postes de travail. Réduisez les activités qui nécessitent une grande proximité physique ou un contact avec des personnes, comme les réunions d'équipe. Limitez les contacts à moins de 2 mètres à la durée la plus courte possible.

En cas de symptômes de COVID-19

Si vous pensez avoir des symptômes de COVID-19, utilisez notre outil d'auto-évaluation pour savoir ce qu'il faut faire. Si vous avez un symptôme de COVID-19 (fièvre, toux ou difficulté à respirer), ou même un symptôme léger, il est essentiel de rester chez vous pour éviter de transmettre la maladie à d'autres personnes. Si vous présentez des symptômes, même légers, au lieu de travail, séparez-vous des autres et rentrez chez vous en évitant d'utiliser les transports en commun (par exemple, autobus, train, taxi) si possible.

Contactez vos autorités locales en matière de santé publique et suivez leurs conseils. Si vous êtes préoccupé par votre stabilité financière pendant cette période, le gouvernement du Canada fournit une assistance.





UTILISATION APPROPRIÉE DE MASQUES OU DE COUVRE-VISAGE NON MÉDICAUX

Lorsqu'un masque non médical ou un couvre-visage est correctement porté, une personne le portant peut réduire la propagation de ses propres gouttelettes respiratoires infectieuses.

Les masques ou couvre-visage non médicaux devraient :

- permettre de respirer facilement
- se fixer solidement à la tête à l'aide d'attaches ou de boucles d'oreilles
- conserver leur forme après lavage et séchage
- être changés dès que possible s'ils sont humides ou sales
- être confortables et ne pas nécessiter d'ajustement fréquent
- être constitués d'au moins 2 couches de tissu à tissage serré (comme le coton ou le lin)
- être suffisamment grands pour couvrir de façon complète et confortable le nez et la bouche sans laisser de trou

Les masques ou couvre-visage non médicaux ne devraient pas :

- être partagés avec d'autres personnes
- nuire à la vision ou interférer avec les tâches
- être placés sur des enfants de moins de 2 ans
- être en plastique ou autre matériau non respirable
- être fixés avec du ruban adhésif ou d'autres matériaux inappropriés
- être composés exclusivement de matériaux qui se désagrègent facilement, comme le papier-mouchoir
- être placés sur toute personne incapable de les retirer sans aide ou sur toute personne ayant des difficultés respiratoires



MASQUE FACIAL AVEC VENTILATION

Modèle : CSTFACMSKFLTR

- Tissu extérieur durable en poly/coton. Intérieur en coton pour le confort.
- Orifice de ventilation pour plus de confort et de respirabilité.
- Lavable et réutilisable.
- Laver à la machine ou à la main à l'eau froide, sécher à la température normale du sèche-linge.
- Il est recommandé de le laver avant l'utilisation.

Boîte de 25 masques.

(Ce masque n'est pas un respirateur et n'est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu de la nature personnelle de ce produit, nous ne pouvons pas offrir de retours ou d'échanges).

VENDU EN CAISSES - Caisse de 20



MASQUE FACIAL RÉUTILISABLE EN TISSU

Modèle : CSTFACMSK

Tissu 100 % coton pour un confort contre les particules non toxiques.

Lavable et réutilisable (lavage en machine ou à la main; passer légèrement au fer à repasser si nécessaire).

(Il est recommandé de le laver avant l'utilisation. Ce masque n'est pas un respirateur et n'est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu de la nature personnelle de ce produit, nous ne pouvons proposer aucun retour ou échange).

VENDU EN CAISSES - Caisse de 20

MASQUE FACIAL JETABLE

Style: VM-AL01

- Trois couches plissées.
- Efficacité de filtration bactérienne de 95 %, efficacité de filtration des particules submicroniques.
- Bande de pont de nez en aluminium.
- Boucles autour des oreilles en polyester/polyuréthane.

(Ce masque n'est pas un respirateur et n'est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu de la nature personnelle de ce produit, nous ne pouvons pas offrir de retours ou d'échanges).

VENDU EN CAISSES - Caisse de 50

COUVRE-VISAGES RÉSISTANTS AUX FLAMMES

Lavez avant la première utilisation et après chaque utilisation; n'utilisez pas de javellisant, de désinfectants chimiques, d'alcool ou d'assouplissant. Ces couvre-visages ne sont pas des respirateurs et ne sont pas certifiés pour un usage médical. Compte tenu de la nature personnelle de ces produits, nous ne pouvons pas proposer de retours ou d'échanges.



TUBE POUR LE COU SHAPE SHIFTER^{MC}

Modèle : 313313-7499

Tissu résistant aux flammes Pro Dry^{MD} Tech de 6,2 oz.
Résistance intrinsèque au feu et à l'arc. La conception polyvalente offre de multiples possibilités de port. Technologie de tissu anti-odeurs Silver Plus^{MD}. FPS 50+. NFPA 70E.
Cote de résistance aux arcs : 8,7 cal/cm², CAT 2.

Couleur : Gris



PASSE-MONTAGNE COLD WARRIOR^{MC}

Modèle : DFM830DH

Tissu résistant aux flammes Inherent Tri-Blend Livewire DragonWear de 12,3 oz avec élasthanne. La partie inférieure du passe-montagne se transforme en cache-cou pouvant être placé sous le menton. Imperméable.
NFPA 70E. NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 28 cal/cm², CAT 3.

Couleur : Noir



CACHE-COU RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO

Modèle : 79893

Tricot jersey simple 230 g/m². 48,5 % M-Aramide, 48,5 % rayonne résistante aux flammes, 3 % antistatique.

Tissu absorbant l'humidité. Coutures à plat. Cote de résistance aux arcs : 9,2 cal/cm², CAT 2.

Couleurs : Noir, bleu royal



MASQUE FACIAL RÉUTILISABLE WESTEX^{MD} DH, 6,5 OZ

Modèle : 7150-DHR

48 % lycell Lenzing^{MC}, 40 % modacrylique, 12 % aramide. Intrinsèquement résistant aux flammes. Conception à deux plis. NFPA 2112. NFPA 70E. Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm², CAT 2.

Couleurs : orange (7150-DHR2), bleu royal (7150-DHR40), marine (7150-DHR41), bleu moyen (7150-DHR44), jaune haute visibilité (7150-DHR71)



COUVRE-VISAGE RÉSISTANT AUX FLAMMES

Modèle : HFM2

6 oz, 88 % coton, 12 % nylon. Réutilisable. Sangle unique pour un ajustement parfait en tissu à deux couches résistant aux flammes. Avec plis à l'avant pour s'étendre et assurer une protection totale. Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm², CAT 2. Vendu en paquets de 5.

Couleurs : marine (HFM2NV), multicolore (HFM2MU)

VENDU EN PAQUETS - 5/PQT

L'option marine contient cinq couvre-visages en marine. L'option multicolore contient cinq couvre-visages en gris, kaki ou bleu royal.

SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT